


Napájecí deska, vert. výst. VABF-L1-P3A3-G18

Číslo dílu: 574593

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	16 mm
Max. počet pozic pro ventily	1
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.65 Nm
Hmotnost výrobku	350 g
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál desky	Tvárný legovaný hliník,