


# Deska pro odvětrání-vertik. výstavba VABF-L1-P7A13-M7

Číslo dílu: 574594

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	10.5 mm
Max. počet pozic pro ventily	1
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.45 Nm
Hmotnost výrobku	220 g
Pneumatické připojení 3	M7
Připojení pneumatiky 5	M7
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál desky	Tvárný legovaný hliník,