



# Ventil s časovým zpožděním VZ-3-PK-3

Číslo dílu: 5755

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	2 mm
Druh ovládní	pneumatick.
Konstrukce	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Překrytí	negativní překrytí
Upozornění k nucené dynamizaci	frekvence spínání minimálně 1/týden
Provozní tlak	2.5 bar...8 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	90 l/min
Nastavitelné časové zpoždění	0.25 s...5 s
Doba přestávky pro návrat do zákl. pol.	55 ms
Opakovatelná přesnost nastavení času	± 0,5 s
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Řídící médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	150 g
Způsob upevnění	montáž do panelu na montážní rámy volitelně:
Pneumatické připojení	PK-3
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku