


Konektor NECU-M-S-A12G4-IS

Číslo dílu: 575719

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-101
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	38 g
Elektrické připojení	4 vodiče pérová svorka M12x1 přímý konektor
Kódování konektoru	A
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	4 A
Přípustný průměr kabelu	4 mm...8 mm
Průřez přírodních vodičů	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	-40 °C...85 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku poniklováno
Materiál nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno