

Konektor
NECC-S1G9-C2-M
Číslo dílu: 576031

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výška	39,4 mm
Délka	58 mm
Hmotnost výrobku	24 g
Rozhraní průmyslové sítě	Zásuvka, SUB-D, 9pólová
Elektrické připojení	9 pinů / 9 pinů Sub-D / šroubovací svorky
Přenosová rychlost	1 Mbit/s
Přípustný průměr kabelu	8 mm 8 mm
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi