

Zarážkový válec DFSP-Q-50-30-PR-PA

Číslo dílu: 576167

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	30 mm
Průměr pístu	50 mm
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	jednočinn. tažný
Konstrukce	píst Pístnice s kladkou Profilová trubka zajištěno proti pootočení
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	pístnice pojištěná proti pootočení
Pojištění proti pootočení / vedení	pístnice se zploštěním
Provozní tlak	0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici	5000 N
Přípustná příčná síla při spínání	1250 N
Max. taktovací frekvence	5 Hz
Způsob upevnění	s průchozí dírou s vnitřním závitem s příslušenstvím volitelně:
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál lícovaných šroubů	ocel, pozinkováno
Materiál víka	tvárná slitina hliníku eloxováno
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová

Parametr	Hodnota
Materiál kladky	Pozinkovaná ocel
Materiál trubky válce	tvárná slitina hliníku hladce eloxovano