

Koncová deska VMPAC-EPL-MP-SD25-O

Číslo dílu: 576558

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak	-0.9 bar...8 bar
Řídicí tlak	3 bar...8 bar
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	246 g
Pneumatické připojení 3	G3/8
Připojení pneumatiky 5	G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA