


# Koncová deska VMPAC-EPR-IN

Číslo dílu: 576563

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                             | Hodnota                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Provozní tlak                                        | -0.9 bar...8 bar                             |
| Řídicí tlak                                          | 3 bar...8 bar                                |
| Třída odolnosti korozi KBK                           | 4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                                         | VDMA24364-B2-L                               |
| Okolní teplota                                       | -5 °C...50 °C                                |
| Hmotnost výrobku                                     | 224 g                                        |
| Připojení otvoru pro odvětrání ("dýchání") mechaniky | G1/8                                         |
| Pneumatické připojení 3                              | G3/8                                         |
| Připojení pneumatiky 5                               | G3/8                                         |
| Upozornění k materiálu                               | v souladu s RoHS                             |
| Materiál tělesa                                      | zesílený PA                                  |