

Pružná spojka FK-M10X1,25

Číslo dílu: 6140

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M10x1,25
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi. Výjimku tvoří plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
max. zatížitelnost	0.9 kN
Hmotnost výrobku	236 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál dutinky	ocel, pozinkováno
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno
Materiál kulového čepu	cementační ocel
Materiál sférické podložky	cementační ocel
Materiál matice	ocel, pozinkováno