

Vidlicová koncovka SGA-M12

Číslo dílu: 6523

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M12
Radiální odchylka +/-	5 mm
Vyrovnání úhlu +/-	120 stupeň
Montážní poloha	libovoln.
Připojení závitem	vnější závit M12
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	222 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál čepu	ocel, pozinkováno
Materiál kloubové hlavice	ocel pozinkováno
Materiál pojistky	Pružinová ocel, pozinkovaná