


Člen AND
ZK-1/8-B
Číslo dílu: 6680

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce A
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Způsob upevnění	s průchozí dírou
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	550 l/min
Provozní tlak	1 bar...10 bar
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku eloxován
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Jmenovitá světlost	4,5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	45 g
Pneumatické připojení 3	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR