


Rychloodvětrávací ventil SEU-3/8

Číslo dílu: 6755

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	rychlé odvětrání
Výběr přídavné funkce	s tlumičem hluku
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Pneumatické připojení 2	G 3/8
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů	2280 l/min
Normální průtok odvětrání 6->0 barů	4680 l/min
Normální jmenovitý průtok přívodu tlaku, 6->5 barů	2880 l/min
Provozní tlak	0.2 bar...10 bar
Okolní teplota	-20 °C...75 °C
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Jmenovitá světllost	11 mm
Montážní poloha	libovoln.
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hladina akustického tlaku	83 dB(A)
Hmotnost výrobku	160 g
Materiál těsnění	NBR