


# Narážkový ventil V-3-1/4-B

Číslo dílu: 6808

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Druh ovládní	mechanick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	600 l/min
Pneumatický pracovní výstup	G1/4
Provozní tlak	-0.95 bar...10 bar
Konstrukce	Talířové sedlo
Jmenovitá světlost	7 mm
Způsob řízení	přím.
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Ovládací síla	70 N
Hmotnost výrobku	130 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	G1/4
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku