

Kulový kohout QH-1 1/2

Číslo dílu: 6837

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	2/2, bistabilní
Připojení pneumatiky 1	G1 1/2
Pneumatické připojení 2	G 1 1/2
Druh ovládání	ruční
Způsob upevnění	montáž do vedení
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	84000 l/min
Jmenovitá světlost	40 mm
Materiál tělesa	mosaz
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	ISO 228-1
Konstrukce	Kulový kohout
Jmenovitý tlak armatury PN	20
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [---:--] netečné plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny další průtoková média na vyžádání
Teplota média	-20 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	1730 g
Materiál těsnění	FPM PTFE
Materiál koule	mosaz, chromováno
Materiál hřídele	mosaz