

# Vícenásobný konektor KSV-16-B

Číslo dílu: 7559

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Jmenovitá světlost                     | 4 mm                                                     |
| Provozní tlak                          | -0.95 bar...16 bar                                       |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:...]            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Teplota média                          | -10 °C...60 °C                                           |
| Okolní teplota                         | -10 °C...60 °C                                           |
| Hmotnost výrobku                       | 223 g                                                    |
| Max. počet připojení                   | 16                                                       |
| Pneumatické připojení                  | PK-2<br>PK-3<br>PK-4                                     |
| Barva                                  | šedá                                                     |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                         |