


Tlakový spínač SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Číslo dílu: 8000033

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Měřená veličina	relativní tlak
Metoda měření	pneumaticko-elektrický převodník tlaku
Provozní tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Spínací výstup	s kontaktem
Spínací funkce	prahová hodnota s pevnou hysterezí
Funkce spínacího prvku	přepínací kontakt
Bod sepnutí	0.25 bar
Max. bod sepnutí.	0.4 bar
Bod rozepnutí min.	0.05 bar
Max. výstupní proud DC	1000 mA
Minimální proud zátěže	2 mA při 24 V
Odolnost zkratu	ne
Rozsah provozního napětí, DC	19.2 V...30 V
Ochrana proti přepólování	ne
Elektrické připojení	4 vodiče M12x1 konektor podle EN 60947-5-2 kulatý tvar
Způsob upevnění	lze našroubovat
Pneumatické připojení	G1/8
Hmotnost výrobku	80 g
Materiál tělesa	ocel
Materiál elektrického připojení	POM
Možnosti nastavení	pevně nastaven
Stupeň krytí	IP65
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

