



Napájecí deska, vert. výst. VABF-S4-1-P1A14-G14

Číslo dílu: 8000689

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	26 mm
Vychází z norem	ISO 15407-2
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatická vertikální výstavba	alternativní napájení tlakem pro 1 a 14
Provozní tlak	1 MPa 10 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	900 l/min
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	191 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku na samostatnou připojovací desku
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku