


Spojovací vedení NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

Číslo dílu: 8001374

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Označení vedení	bez popisových štítků
Elektrické připojení	25 pinů přímý konektor Sub-D / Sub-D
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	25
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	25
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	2x šroub 4-40 UNC
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	hrnatý
Elektrické připojení 2, druh připojení	Zásuvka
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	Sub-D
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	25
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	25
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	2x šroub 4-40 UNC
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Stínění	ano
Délka kabelu	1 m
Vlastnosti kabelu	standard
Průměr kabelu	7 mm
Stupeň krytí	IP40
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	0 °C...70 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Barva pláště kabelu	šedá
Barva tělesa	šedá