


Připojovací lišta VABM-L1-18W-G38-6-G

Číslo dílu: 8004915

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	19 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	6
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1723 g
Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14	G1/8
Připojení odvětrání řídicího tlaku vzduchu 82/84	G1/8
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Pneumatické připojení 3	G3/8
Pneumatické připojení 4	G1/4
Připojení pneumatiky 5	G3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku