

Modul se vstupy/výstupy CDPX-EA-V2

Číslo dílu: 8023321

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní hloubka	34 mm
Výška	89 mm
Délka	41 mm
Certifikát	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	80 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Počet digitálních vstupů	8
Digitální vstupy, zpoždění vstupního signálu	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitální vstupy, vstupní napětí/proud	24 V DC
Digitální vstupy, jmenovitá hodnota pro TRUE	12 - 30 VDC
Digitální vstupy, jmenovitá hodnota pro FALSE	0 V
Digitální vstupy, oddělení potenciálu	ano
Digitální výstupy, počet	7
Digitální výstupy, kontakt	1 relé
Digitální výstupy, výstupní napětí	12 - 30 V DC
Digitální výstupy, výstupní proud	0,5 A
Digitální výstupy, oddělení potenciálu	ano
Digitální výstupy, odolnost zkratu	ano
Digitální výstupy, odolnost přetížení	ano