


Připojovací blok VABM-B10-30E-N34-2

Číslo dílu: 8026368

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	32 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. počet pozic pro ventily	2
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	1722 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku 12	NPT1/8
Připojení řídicího tlaku vzduchu 14	NPT1/8
Připojení pneumatiky 1	NPT3/4
Pneumatické připojení 3	NPT 3/4
Připojení pneumatiky 5	NPT3/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku