


# Připojovací blok VABM-B10-30EEE-G34-2

Číslo dílu: 8026431

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                            | Hodnota                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozteč                              | 32 mm                               |
| Montážní poloha                     | libovoln.                           |
| Max. počet pozic pro ventily        | 2                                   |
| Třída odolnosti korozi KBK          | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Hmotnost výrobku                    | 1318 g                              |
| Způsob upevnění                     | s průchozí dírou                    |
| Připojení řídicího tlaku 12         | G1/8                                |
| Připojení řídicího tlaku vzduchu 14 | G1/8                                |
| Připojení pneumatiky 1              | G3/4                                |
| Pneumatické připojení 3             | G3/4                                |
| Připojení pneumatiky 5              | G3/4                                |
| Upozornění k materiálu              | v souladu s RoHS                    |
| Materiál připojovací lišty          | tvárná slitina hliníku              |