

Přímočarý portál

EXCT-30- -

Číslo dílu: 8026576

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	30
Montážní poloha	svisle
Konstrukce	Přímočaré portály
Provozní tlak	-0.95 bar...8 bar
Max. zrychlení	50 m/s ²
Max. rychlost	5 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,1 mm
Doba sepnutí	100%
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	10 °C...40 °C
Max. provozní síla ve směru Z	300 N
Jmenovité zatížení při maximální dynamice	3 kg
Způsob upevnění	s upevňovací sadou s kameny do drážky
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS