

Elektromagnetická cívka VACF-B-C1-7

Číslo dílu: 8030812

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	IEC 61010-1
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	H
Hodnoty cívek	48 V DC: 3,4 W
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Úřad, který vydal certifikát	UL MH18122
Omezení okolní teploty a teploty médií	-20 - 50 °C
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...50 °C
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	54.3 g
Elektrické připojení	Tvar C podle EN 175301-803
Způsob upevnění	s drážkovanou maticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PA ocel
Materiál elektromagnetické cívky	měď ocel termoplast
Materiál vinutí	měď