

Připojovací deska VABS-S1-2S-N12

Číslo dílu: 8032645

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	58 mm
Funkce odvětrání	lze škrtit
Vychází z norem	ISO 5599-1
Max. počet pozic pro ventily	1
Provozní tlak	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar
Řídicí tlak, MPa	0 MPa...1.6 MPa
Řídicí tlak	0 bar...16 bar
Vhodnost pro podtlak	ano
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	380 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou pro šroub M6
Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14	1/8 NPT
Připojení pneumatiky 1	1/2 NPT
Pneumatické připojení 2	NPT1/2
Pneumatické připojení 3	NPT1/2
Pneumatické připojení 4	1/2 NPT
Připojení pneumatiky 5	1/2 NPT
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku