

Připojovací deska VABS-S4-1S-G14-B-R3-EX1E

Číslo dílu: 8033158

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	26 mm
Vychází z norem	ISO 15407-2
Montážní poloha	libovoln.
Napájení řídicím tlakem	interní
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Rozsah provozního napětí, DC	24 V
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Proudová zatížitelnost při 40 °C	2 A
Třída znečištění	3
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX) podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Gc (GB)
Ochrana proti výbuchu	zóna 2 (ATEX) zóna 2 (UKEX)
Kategorie ATEX pro plyny	II 3G
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex ec IIC T3 Gc X
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Sestava ATEX	IIC
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. povrchová teplota, sestava	T3
Stupeň krytí	IP65 NEMA 4 v namontovaném stavu
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	302 g

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	s průchozí dírou podle ISO 15407-2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku