

Hadice z plastu PAN-R-28X2,5-SW

Číslo dílu: 8036208

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	28 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	350 mm
Vnitřní Ø	23 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-30 °C...80 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.207 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 28 mm
Barva	černá
Tvrdost Shore	D 62 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-A