


# Přírubový manometr PAGN-P-63-0.1M-G14-1

Číslo dílu: 8037002

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsah zobrazení                       | 0 MPa...0.1 MPa                                                                                        |
| Odpovídá normám                        | EN 837-1                                                                                               |
| Jmenovitá velikost manometru           | 63                                                                                                     |
| Ochrana proti výbuchu                  | dbejte na upozornění v osvědčení<br>zóna 1 (ATEX)<br>zóna 2 (ATEX)<br>zóna 21 (ATEX)<br>zóna 22 (ATEX) |
| Konstrukce                             | Manometr s Bourdonovým perem                                                                           |
| Způsob upevnění                        | montáž do panelu                                                                                       |
| Provozní médium                        | netečné plyny<br>neutrální kapaliny                                                                    |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | žádný acetylén<br>žádný kyslík                                                                         |
| Provozní tlak                          | 0 MPa...0.1 MPa<br>0 bar...1 bar<br>0 psi...14.5 psi                                                   |
| Faktor střídavého zatížení             | 0.66                                                                                                   |
| Třída přesnosti měření                 | 1                                                                                                      |
| Stupeň krytí                           | IP43                                                                                                   |
| Skladovací teplota                     | -40 °C...70 °C                                                                                         |
| Teplota média                          | -20 °C...60 °C                                                                                         |
| Okolní teplota                         | -20 °C...60 °C                                                                                         |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                      |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                                                       |
| Poloha připojení                       | na zadní straně uprostřed                                                                              |
| Pneumatické připojení                  | G1/4                                                                                                   |
| Materiály ve styku s médiem            | mosaz                                                                                                  |
| Materiál závitového čepu               | mosaz                                                                                                  |
| Materiál tělesa                        | ABS                                                                                                    |
| Materiál průhledového skla             | SAN                                                                                                    |
| Materiál upevňovacího kroužku          | ocel                                                                                                   |

| Parametr         | Hodnota                                       |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Materiál šroubů  | ocel                                          |
| Barva tělesa     | černá                                         |
| Hmotnost výrobku | 120 g                                         |
| Stupnice         | dvojitá stupnice<br>MPa (vně)<br>bar (uvnitř) |