


Zpětný ventil VMPA2-RV

Číslo dílu: 8039821

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce řízeného zpětného ventilu
Druh ovládání	pneumatick.
Způsob upevnění	svorka
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	330 l/min
Provozní tlak	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Řídicí tlak, MPa	0.05 MPa...0.8 MPa
Řídicí tlak	0.5 bar...8 bar
Řídicí tlak, psi	7.25 psi...116 psi
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Materiál tělesa	POM
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Montážní poloha	libovoln.
Druh ovládání řízené funkce zpětného ventilu	pneumatick.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.5 bar...8 bar
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...40 °C
Teplota média	-5 °C...50 °C
Řídicí médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hmotnost výrobku	0.19 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR