

# Elektromagnetická cívka VACC-S18-120-A1-1A

Číslo dílu: 8040890

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	H
Hodnoty cívek	24 V AC: 50/60 Hz, příkon 12,0 VA
Přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	530 g
Elektrické připojení	tvar A konektor podle EN 175301-803
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál elektromagnetické cívky	PA ocel