


Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP

Číslo dílu: 8042666

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	4
Řada	MS
Zabezpečení ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, uzamykatelný
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Jemnost filtru	40 µm
Odpouštění kondenzátu	ručně otočné
Konstrukce	Ventil s pomalým náběhem tlaku spínací ventil regulátor s filtrem a manometrem
Funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací napájecího tlaku se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním
Ochrana nádoby	ochranný koš z plastu
Indikace tlaku	manometrem
Provozní tlak	4 bar...14 bar
Rozsah regulace tlaku	4 bar...7 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1600 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota média	0 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	1600 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	G 1/4

Parametr	Hodnota
Pneumatické připojení 3	G1/4
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál nádoby	PC