

Zpětný ventil VABF-L1-10H-H2

Číslo dílu: 8047364

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost ventilu	10 mm
Funkce ventilu	funkce řízeného zpětného ventilu
Provozní tlak	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Certifikát	c UL us - Recognized (OL)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	0.4 g
Způsob upevnění	rýhováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS