

Elektronický modul VMPA14-MPM-EMM-8

Číslo dílu: 8066769

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. počet pozic pro ventily	4
Maximální počet cívek ventilů	8
Jmenovitý proud na sepnutí, na každou elektromagnetickou cívku	80 mA až 25 ms
Jmenovitý proud při omezení proudu	25 mA po 25 ms
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	30 g
Materiál tělesa	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS