


Vakuový filtr OAFF-G3-7

Číslo dílu: 8068945

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jemnost filtru	40 µm
Velikost balení	10
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:...]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	1.5 g
Způsob upevnění	nasouvací se západkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál filtru	tkanina PA
Materiál tělesa	POM
Lze použít vyfukovací impuls	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi