



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Chyba linearity	± 2 % FS, 5 - 70 % požad. hodnoty Typ. ± 3 % FS, 70 - 95 % požad. hodnoty vzhledem k ideální charakteristice
Hystereze	1,5 %, 5 - 70 % požad. hodnoty typ. 3 %, 70 - 95 % požad. hodnoty
Reakční citlivost	1,5 % rozsahu (FS)
Celková přesnost	typ. 3 % FS
Opakovatelná přesnost v $\pm$ % FS	1,5 % FS