

Přísavka
OGVM-20X60-GV-N-G14F
Číslo dílu: 8073862

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní přísavky	5 mm
Min. poloměr výrobku	12.5 mm
Jmenovitá světlost	6 mm
Velikost přísavky	20x60 mm
Objem přísavky	5 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	oválná, zvonovitý tvar
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-60 kPa -0.6 bar
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
PPřídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	81 N
Příčná síla vertikální při jmenovitém provozním tlaku	103 N
Hmotnost výrobku	16 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	vnitřní závit G1/4
Barva	černá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR