

**Nosič štítků**  
**NEAU-LH-1**  
Číslo dílu: 8078305

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Šířka                      | 5,4 mm                                       |
| Výška                      | 10,1 mm                                      |
| Délka                      | 23 mm                                        |
| Způsob upevnění            | svorka                                       |
| Hmotnost výrobku           | 0.3 g                                        |
| Velikost balení            | 100                                          |
| Okolní teplota             | -40 °C...100 °C                              |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L                               |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS<br>bez halogenů             |
| Třída odolnosti korozi KBK | 4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi |
| Průměr kabelu              | 1.7 mm...3 mm                                |
| Barva                      | průsvitná                                    |