

Unášeč
DARD-L8-32-S
Číslo dílu: 8081467

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Radiální odchylka +/-	2.5 mm
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Krátkodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	3000 N
Dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	1500 N
Hmotnost výrobku	294 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS prosté mědi
Materiál adaptéru	Eloxovaný hliník
Materiál šroubů	ocel, pozinkováno