


Plochý portál|H-portál YXMF-3

Číslo dílu: 8082254

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Potřebná rovinnost upevňovacích ploch	0.1 mm/m
Montážní poloha	vodorovn.
Konstrukce	Systém s plochým portálem s elektrickými moduly pohonu
Doba sepnutí	100%
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Okolní teplota	10 °C...45 °C
Interval údržby	2500 km
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptační desky	hliník, eloxováno
Materiál upevňovacího úhelníku	hliník, eloxováno ocel, pozinkováno
Materiál energetických řetězů	PA, zesíleno