


Připojovací lišta VABM-P6-15M-G18-M5-4

Číslo dílu: 8083543

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozteč	15 mm
Konstrukce	Směr připojení boční
Max. počet pozic pro ventily	4
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.6 Nm
Hmotnost výrobku	140 g
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku