

Sada krytu VAVC-F12-SCC-32-TP

Číslo dílu: 8084034

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost DN	32
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Médium	pára hydraulický olej na bázi minerálního oleje netečné plyny minerální olej voda filtrováný stlačený vzduch, jemnost filtrace 200 µm neutrální kapaliny
Upozornění k médiu	Plynná média jsou přípustná pouze při náběhovém proudění nad sedlem ventilu.
Teplota média	-30 °C...200 °C
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	424 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál těsnění vřetena	PTFE
Materiál těsnění sedla	PTFE, modifikováno