


Převodovka EMGA-60-A-G3-60P

Číslo dílu: 8085344

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	60 mm
Velikost příruby motoru	60 mm
Vůle v pootočení	0.27 stupeň
Druh převodovky	úhlová převodovka
Převodový poměr	3:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	14 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	0.394 kg.cm ²
Max. hnací moment	22 Nm
Max. stupeň účinnosti	95 %
Tuhost v krutu	2 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	1700 g
Přípustné axiální zatížení hřídele	500 N
Přípustné radiální zatížení hřídele	400 N
Rozhraní výstupu převodovky	60G
Rozhraní pohon - převodovka	60P
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS