


Převodovka EMGA-80-A-G5-100A

Číslo dílu: 8085349

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	80 mm
Velikost příruby motoru	100 mm
Vúle v pootočení	0.22 stupeň
Druh převodovky	úhlová převodovka
Převodový poměr	5:1
Max. otáčky pohonu	7000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	67 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	1.017 kg.cm ²
Max. hnací moment	107 Nm
Max. stupeň účinnosti	95 %
Tuhost v krutu	4.8 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	4500 g
Rozhraní výstupu převodovky	80G
Rozhraní pohon - převodovka	100A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS