

Připojovací blok VABS-P4-20S-G38

Číslo dílu: 8087328

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	25 mm
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Směr připojení boční
Max. počet pozic pro ventily	1
Provozní tlak	0 bar...7 bar
Provozní médium	netečné plyny vzduch
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný Maximální velikost částic 10 µm
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-40 °C...80 °C
Teplota média	5 °C...50 °C
Okolní teplota	5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	97 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Pneumatické připojení 2	G 3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno