

Síťový filtr CAMF-C6-F-C20-3A

Číslo dílu: 8088929

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odolnost zkratu	ne
Proudová zatížitelnost při 40 °C	20 A
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Frekvence sítě	0 Hz...400 Hz
Izolační napětí	1100 V
Certifikát	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...100 °C
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-25 °C...100 °C
Hmotnost výrobku	700 g
Způsob upevnění	montážní deska, přišroubovaná
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Montážní poloha	vodorovn.
Elektrické připojení 1, funkce	napájení
Elektrické připojení 1, druh připojení	svorkovnice
Elektrické připojení 1, připojovací technika	šroubovací svorka
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	2
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	2
Elektrické připojení 1, průřez vodiče	4 mm ² ...6 mm ²
Elektrické připojení 2, funkce	napájení
Elektrické připojení 2, druh připojení	svorkovnice
Elektrické připojení 2, připojovací technika	šroubová svorka
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	2
Elektrické připojení 2, průřez vodiče	4 mm ² ...6 mm ²