


# Manometr PAGN-26-10-G18S

Číslo dílu: 8088985

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rozsah zobrazení                       | 0 bar...10 bar                                     |
| Jmenovitá velikost manometru           | 26                                                 |
| Konstrukce                             | Manometr s Bourdonovým perem                       |
| Způsob upevnění                        | montáž do vedení                                   |
| Provozní médium                        | netečné plyny<br>neutrální kapaliny                |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | žádný acetylén<br>žádný kyslík                     |
| Provozní tlak                          | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Faktor střídavého zatížení             | 0.66                                               |
| Třída přesnosti měření                 | 4                                                  |
| Stupeň krytí                           | IP43                                               |
| Skladovací teplota                     | -5 °C...50 °C                                      |
| Teplota média                          | -5 °C...50 °C                                      |
| Okolní teplota                         | -5 °C...50 °C                                      |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                   |
| Poloha připojení                       | na zadní straně uprostřed                          |
| Pneumatické připojení                  | G1/8, s těsnicím kroužkem                          |
| Materiály ve styku s médiem            | ABS<br>mosaz                                       |
| Materiál závitového čepu               | ABS                                                |
| Materiál tělesa                        | ABS                                                |
| Materiál průhledového skla             | PS                                                 |
| Barva tělesa                           | černá                                              |
| Hmotnost výrobku                       | 8 g                                                |
| Stupnice                               | dvojitá stupnice<br>bar (vnější)<br>psi (uvnitř)   |