

Zarážkový válec DFST-80-40-L-Y4-A-G2

Číslo dílu: 8089686

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|---|--|
| Zdvih | 40 mm |
| Průměr pístu | 80 mm |
| Tlumení | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách Nastavitelný tlumič nárazu, vpředu |
| Montážní poloha | svisle |
| Princip činnosti | dvojčinný tažný |
| Konstrukce | Pístnice s páčkou |
| Snímání poloh | pro přibližovací čidla |
| Snímání polohy lámací páky | pro indukční čidla |
| Pojištění proti pootočení / vedení | vodicí tyč |
| Provozní tlak | 0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-zóna III |
| Okolní teplota | 5 °C...60 °C |
| Délka tlumení | 20 mm |
| Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici | 6000 N |
| Hmotnost výrobku | 6350 g |
| Způsob upevnění | s průchozí dírou |
| Pneumatické připojení | G1/8 |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál víka | tlakový odlitek z hliníku |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál tělesa | tvárná slitina hliníku |
| Materiál pístnice / pohybové tyče | silně legovaná ocel, nerezová |
| Materiál kladky | POM |