


**Osová sada**  
**EAMM-A-T42-60AA**  
Číslo dílu: 8092255

**FESTO**



**Technické údaje**

| Parametr                     | Hodnota                |
|------------------------------|------------------------|
| Jmenovitá délka              | 43 mm                  |
| Montážní poloha              | libovoln.              |
| Max. otáčky                  | 8000 1/min             |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L         |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C         |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %               |
| Stupeň krytí                 | IP40                   |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C         |
| Moment setrvačnosti          | 3.2 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 7.5 Nm                 |
| Hmotnost výrobku             | 315 g                  |
| Kód rozhraní ovladače        | T42                    |
| Kód rozhraní motoru In       | 60AA                   |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS       |