


## Osová sada EAMM-A-V32-42AB

Číslo dílu: 8094200

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| Jmenovitá délka              | 36 mm                   |
| Montážní poloha              | libovoln.               |
| Max. otáčky                  | 10000 1/min             |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                |
| Stupeň krytí                 | IP40                    |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C          |
| Moment setrvačnosti          | 0.19 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 1 Nm                    |
| Hmotnost výrobku             | 130 g                   |
| Kód rozhraní ovladače        | V32                     |
| Kód rozhraní motoru In       | 42AB                    |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS        |