

Paměťová karta CAMC-M-MS-G32-G2

Číslo dílu: 8094425

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Kapacita paměti	32 GB
Upozornění k použití	Zařízení bylo vyvinuto, zkonstruováno a vyrobeno výlučně pro využití v průmyslu a při podnikání. Pro soukromé používání není přístroj schválen.
Tvar	microSDHC
Konstrukce	MLC
Rychlostní třída	Class 10
Max. rychlost čtení	70 MB/s
Max. rychlost zápisu	50 MB/s
Počet cyklů zápisu/vymazání	96 TBW